

## NOVECO Equipaments, S.L.

C/ Òptica, 13 Nau 7

08755-CASTELLBISBAL

BARCELONA

Tel. 937 723 790

Fax. 937 711 168

<http://www.noveco.es>

E-mail: [noveco@noveco.es](mailto:noveco@noveco.es)

CIF: B-61.363.834

Pressupost núm. 5875

### DESCRIPCIÓ

SPRAYER 18 L

### REF.

608730

Equip portàtil amb transport fàcil sobre rodes. Rodes amples i resistents. Alçada regulable per transportar-lo còmodament. Neteja i desinfecció ràpida d'àrees grans sota pressió. Sortida en forma d'esprai. Vàlvula de seguretat, mànega flexible i vàlvula dosificadora integrada al mànec. Incorpora un filtre addicional MR 1,0 mm. Aplicació fàcil i ràpida. Gran resistència i fàcil rentat.



### DESCRIPCIÓ

DESINFECTANT ECOMIX PURE 5L

### REF.

700528

Desinfectant, bactericida, fungicida i viricida.

Neteja i desinfecta. Ampli espectre d'acció. Efectiu enfront de múltiples microorganismes patògens. Indicat per a tot tipus de superfícies rentables. Sòls. Pareds. Sostres. Àrees de treball. Mobiliari.

Efectiu a dosis molt baixes

- Activitat bactericida (compleix la Norma EN 13697)
- Activitat fungicida (compleix la Norma EN 13697)
- Activitat virucida (compleix la Norma EN 14476)
- Es considera efectiu davant de tots els virus embolicats com VIH, Hepatits B i C, Grip, Vaccina virus, Coronavirus, etc.
- Acció bactericida enfront de Listeria i Salmonella-
- No requereix carnet d'aplicador de productes biocides
- No danya les superfícies ni blanqueja els teixits



### DESCRIPCIÓ

DINFEX DESINFECTANT SUPERFÍCIES 1000ml.

### REF.

ALH/A 1L

Solució alcohòlica per a superfícies, materials i estris.

Adient específicament per a combatre tot tipus de coronavirus ja que, gràcies a la seu contingut en alcohol superior al 60%, compleix amb les recomanacions de la OMS per a aquesta aplicació, com amb les indicacions del Ministeri de Sanitat en les seves guies per a professionals sanitaris.

Es incolor, s'evapora ràpidament, sense deixar residus sobre les superfícies.

S'empra pur, aplicat en forma d'aerosol o mitjançant un drap net. Deixar assecar per si sol fins evaporació total.

Indicat per al seu ús sobre tota mena de superfícies, material i estris.

Autoritzat per a ús pel públic en general, ambiental i en la indústria alimentària. Número d'inscripció en el Registre oficial de plaguicides de la Direcció General de Salut Pública: 19-20-10194; 19-20-10194-HA.

**Presentació caixes de 10 unt. de 1000cc.**

**Garrafes individuals de 5litres**



## NOVECO Equipaments, S.L.

C/ Òptica, 13 Nau 7

08755-CASTELLBISBAL

BARCELONA

Tel. 937 723 790

Fax. 937 711 168

<http://www.noveco.es>

E-mail: [noveco@noveco.es](mailto:noveco@noveco.es)

CIF: B-61.363.834

Pressupost núm. 5875

DESCRIPCIÓ	REF.
<b>CATIFA DESINFECTANT</b>	<b>90/426</b>

És un sistema adhesiu multilaminar que captura i reté la brutícia i altres agents contaminants de les soles de les sabates i rodes.

Les catifes antibacterianes redueixen els nivells de pols i capturen la brutícia en aquelles àrees on es requereixi un entorn lliure de bacteris. Estan especialment dissenyades per a l'entrada a zones netes en hospitals.

Higiènic: sistema que conté un tractament antibacterià que compleix amb les necessitats d'higiene d'àrees com ara quiròfan i UCI.

Efectiu sistema que compleix amb el certificat ISO d'eliminació de pols i agents contaminants. Gran superfície de contacte que captura la brutícia.

Extra-adherent i extrafrí: sistema que captura de manera efectiva la pols gràcies a la seva elevada adherència i a el mateix temps manté un perfil extrafrí que impedeix problemes d'instal·lació com ara entrebancs i / o obstrucció de les rodes.

Versàtil: diferents colors i mides que s'adapten a les necessitats de cada àrea. Possibilitat d'incorporar addicionalment un tractament antiestàtic. Material no nociu per a la salut: làmines de polietilè i adhesiu acrílic (soluble en aigua)

MIDES 90 x 60cm. Color blanc

**Presentació caixes a 5 sets de 30 làmines (150 làmines).**



DESCRIPCIÓ	REF.
<b>PACK CATIFA DESINFECTANT I SECATGE</b>	<b>MAT</b>

Sistema dissenyat per a una desinfecció segura i eficaç de l'calçat i maletes a l'entrada de tot tipus de local i establiments comercials. Fabricada en cautxú d'alta qualitat amb propietats antilliscants. Resistent a variacions de temperatura i atacs químics. Resistència química a les solucions desinfectants. Màxima impregnació i retenció de la solució desinfectant per allargar el període d'ús eficaç.

Abocar la solució desinfectant sobre la zona de microfibra de la catifa fins impregnar íntegrament. Per a un repartiment uniforme del producte sobre tota la superfície. Comprovar que les fibres han retingut la solució a tota la superfície útil. Això es pot comprovar posant sobre un full de paper i observar el grau en què s'humiteja per capil·laritat. És aconsellable reaplicar solució desinfectant cada dues hores en condicions normals de temperatura (20-25°C) i ventilació i un grau de trànsit mitjà. Recomanem utilitzar solucions desinfectants viricides com ECOMIX PURE DISINFECTANT. Respectar sempre la dosi indicada en la Fitxa Tècnica. La quantitat estimada per impregnar correctament la catifa és de 120 ml.



Dosificador automático de jabón líquido, transformable a espuma con bomba 03038. FP (no incluida). Apto p: